


Пластина монтажная MP-440 предназначена для установки на стену монитора VIZIT-M440C или VIZIT-M440CM.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Пластина монтажная MP-440, шт. 1
Паспорт, шт. 1

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ



Установка пластины монтажной MP-440 на стену

- ① Отверстие (x3) Ø 6 мм и глубиной 30 мм
- ② Дюбель 6x30 (x3)
- ③ Шуруп 3,5x25 (x3)
- ④ Пластина монтажная MP-440
- ⑤ Монитор VIZIT-M440C(CM)


Дюбели и шурупы входят в комплект поставки монитора VIZIT-M440C(CM)

Пластина монтажная MP-440 предназначена для установки на стену монитора VIZIT-M440C или VIZIT-M440CM.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Пластина монтажная MP-440, шт. 1
Паспорт, шт. 1

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ



Установка пластины монтажной MP-440 на стену

- ① Отверстие (x3) Ø 6 мм и глубиной 30 мм
- ② Дюбель 6x30 (x3)
- ③ Шуруп 3,5x25 (x3)
- ④ Пластина монтажная MP-440
- ⑤ Монитор VIZIT-M440C(CM)


Дюбели и шурупы входят в комплект поставки монитора VIZIT-M440C(CM)

Пластина монтажная MP-440 предназначена для установки на стену монитора VIZIT-M440C или VIZIT-M440CM.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Пластина монтажная MP-440, шт. 1
Паспорт, шт. 1

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ



Установка пластины монтажной MP-440 на стену

- ① Отверстие (x3) Ø 6 мм и глубиной 30 мм
- ② Дюбель 6x30 (x3)
- ③ Шуруп 3,5x25 (x3)
- ④ Пластина монтажная MP-440
- ⑤ Монитор VIZIT-M440C(CM)


Дюбели и шурупы входят в комплект поставки монитора VIZIT-M440C(CM)

Пластина монтажная MP-440 предназначена для установки на стену монитора VIZIT-M440C или VIZIT-M440CM.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Пластина монтажная MP-440, шт. 1
Паспорт, шт. 1

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ



Установка пластины монтажной MP-440 на стену

- ① Отверстие (x3) Ø 6 мм и глубиной 30 мм
- ② Дюбель 6x30 (x3)
- ③ Шуруп 3,5x25 (x3)
- ④ Пластина монтажная MP-440
- ⑤ Монитор VIZIT-M440C(CM)

Дюбели и шурупы входят в комплект поставки монитора VIZIT-M440C(CM)

